

Prispaudimo įvorė EAMH-110-11-C34

Gaminio numeris: 2429555

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|------------------------|
| Dydis | 110 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 32,2 kgmm ² |
| Produkto svoris | 233 g |
| Informacija | atitinka RoHS |