

# Peteliškės tipo sklendė

## VZFB-D-80-WW-V2V2E

Gaminio numeris: 2466745  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Nominal width DN80, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4301.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



### Tech. Duomenys

| Savybės                       | Reikšmė                                  |
|-------------------------------|--|
| Konstrukcija                  | 2- krypčių diskinis vožtuvas             |
| Veikimo būdas                 | rankinis                                 |
| Sandarinio principas          | švelnus                                  |
| Montavimo pozicija            | Bet koks                                 |
| Montavimo tipas               | Instaliavimas į liniją                   |
| Sąsajos                       | privirinami galai/ privirinami galai     |
| Skersmuo DN                   | 80                                       |
| Srauto kryptis                | reversuojamas                            |
| Nominalus armatūros slėgis    | 10                                       |
| Paleidimo momentas            | 20 Nm                                    |
| Paremtas standartu            | DIN 11851                                |
| Terpė                         | Vanduo<br>Neutralūs skysčiai             |
| Terpės temperatūra            | -10 ... 120 °C                           |
| Informacija                   | Turi PWIS medžiagų<br>atitinka RoHS      |
| Food-safe                     | See Supplementary material information   |
| Material housing              | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Korpuso medžiagos numeris     | 1.4301                                   |
| Material disc                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Poveržlių medžiagos numeris   | 1.4301                                   |
| Material shaft                | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Veleno medžiagos numeris      | 1.4301                                   |
| Produkto svoris               | 2.500 g                                  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress                |