

# Sujungimų blokas MHP4-PR6-3

Gaminio numeris: 525231

FESTO

MHP4-...-HC/TC pusiau vienaeiliam skirstytuvui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	6
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Produkto svoris	1.080 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatiniai portai 1/33	G3/8
Pneumatiniai portai 3/11	G3/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pajungimo padą	Aliuminio liejinys