

Slėgio reguliatorius MS4N-LR-1/8-D6-AS-Z

Gaminio numeris: 531425

FESTO

7 barų maksimalus išėjimo slėgis, su manometru, su rakinama reguliatoriaus rankenėle, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis | 4 |
| Serijos | MS |
| Vykdiklio užraktas | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | tiesiogiai valdomas diafragmos reguliatorius |
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu |
| Manometras | su manometru |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,3 ... 7 bar |
| Išėjimo slėgis 1 | 0,8 ... 14 bar |
| Maksimali slėgio histerezė | 0,25 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.150 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 225 g |
| Montavimo tipas | su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | NPT1/8-27 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | NPT1/8-27 |
| Informacija apie pajungimo padą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie valdymo panelę | POM PA |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie membraną | NBR |