


Tiesinės kreipiamosios DHSL-2DGE25ZR-DGEA25

Gaminio numeris: 543007

FESTO

Susideda iš elektrinės - diržinės pavaros su ašiniais guoliais ir elektrinės gembinės ašies. Dinamiškas pozicionavimas. Jungtys pritaikytos Festo posūkio pavarom ir griebtuvam. Užsakoma kaip atskira dalis arba kaip sumontuotas komplektas.

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį "Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 3.0
Apkrova	0 ... 6 kg
Z- ašies pavara	DGEA-25
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara DGEA
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 800 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,05 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,05 mm
Y- ašies pavara	2x DGE-25-ZR-KF
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 2.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,1 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,1 mm