

Plastikiniai vamzdeliai PUN-5/32X1/32-U-GE

Gaminio numeris: 546608

FESTO

išorė kalibruota, pritaikyta QS ir QB jungtims.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Old part no. 13023160



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	5/32
Vidinis diametras, coliais	3/32
Min. lenkimo spindulys	0,202 "
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14 ... 150 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Aplinkos temperatūra	-68 ... 140 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,103 oz/ft
Spalva	geltonas
Atramos kietumas	A 98 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	TPE-U(PU)