


# Apsauginės dumplės DADB-V6-63-S251-300

Gaminio numeris: 553339

FESTO

Standartiniam cilindrams pagal ISO 15552.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	57 mm
Dydis	63
Eigos ribos	251 ... 300 mm
Cilindro koto pailginimas	86 mm
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	145 g
Montavimo tipas	slydimas Su sriegine galvute
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter components	PA - sustiprintas
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis