

# Apsauginės dumplės EADB-V1-63-S10-100

Gaminio numeris: 570271

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Išorinis diametras                                | 93 mm   |
| Dydis   | 63  |
| Eigos ribos                                       | 10 ... 100 mm                                     |
| Cilindro koto pailginimas                         | 43 mm   |
| Konstrukcija                                      | apvalus   |
| Montavimo pozicija                                | Bet koks  |
| Konstrukcija                                      | Dumplių rinkinys su oro išleidimu                 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                     | 3   |
| Atsparumas radio bangoms                          | Dulkės<br>Drožlės<br>Alyva<br>Tepalas<br>Benzinas |
| Apsaugos klasė                                    | IP65<br>pagal IEC 60529                           |
| Aplinkos temperatūra                              | -10 ... 80 °C                                     |
| Judanti masė                                      | 86 g  |
| Produkto svoris                                   | 196 g   |
| Montavimo tipas                                   | slydimas<br>Su sriegine galvute                   |
| Pneumatinis pajungimas                            | G1/4  |
| Informacija                                       | atitinka RoHS                                     |
| Informacija apie medžiagą: Tvirtinimo komponentai | Aliuminio liejinys<br>anoduotas                   |
| Informacija apie sandariklius                     | NBR   |
| Informacija apie medžiagą: Dumplės                | NBR   |
| Informacija apie medžiagas. Fiksavimo varžtai.    | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis          |