


# Ašies komplektas EAMM-A-L38-70GA

Gaminio numeris: 8063468

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	9 Nm
Produkto svoris	539 g
Interface code, actuator	L38
Interface code, motor in	70GA
Informacija	atitinka RoHS