


Sujungimo kolektorius VABM-P7-18MB-G18-M5-6

Gaminio numeris: 8076389

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	18 mm
Konstrukcija	Connection direction underneath
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	6
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,6 Nm
Produkto svoris	270 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys