

Iespiežamais savienojums QS-B-1/2-12-10

Daļas numurs: 130925

Produkts tiks atcelts

FESTO

ārējā vītne ar ārējo sešstūri.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 8,7 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | pārklājums |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Max. pievilkšanas moments | 28 Nm |
| Produkta svars | 50 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne R1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 12 mm ārējais diametrs |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | zils |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | Misiņš Niķela pārklājums |
| Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija | POM |
| Cauruļu blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Cauruļu iesplēšanas segmenta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |