


Cartridge QSPLK18-5/16-U

Daļas numurs: 132177

FESTO

Ar iespiežamo savienotāju, L-forma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5,2 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	7,5 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QSP...18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 5/16" ārējais diametrs
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais