


Cartridge QSPLKG10-3

Daļas numurs: 132853

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Nominālais izmērs	1,8 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	O-gredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	2,1 g
Montāžas tips	Mounting pin
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Kārtridžs 10 mm
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 3 mm ārējo diametru
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais