

# Iespiežamais savienojums NPQP-D-R14-Q10-FD-P10

Daļas numurs: 133047

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                      | Standarta  |
| Nominālais izmērs                           | 6,2 mm   |
| Konstrukcija                                | Taisns izpildījums                                 |
| Iepakojuma izmērs                           | 10   |
| Konstrukcijas struktūra                     | Spied/pavelc princips                              |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar                                   |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Elļotāja darbība iespējama                         |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 4 - Ļoti augsta korozijas ietekme                  |
| PWIS conformity                             | VDMA24364 zone III                                 |
| Pārtikas drošs                              | Skatiet Papildus materiālu informāciju             |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -20 ... 60 °C                                      |
| Produkta svars                              | 7 g  |
| Montāžas tips                               | External hexagon A/F 19                            |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Vīrišķā vītne R1/4                                 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | Priekš caurules ar 10 mm ārējo diametru            |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS                                       |
| Korpusa materiāls                           | PP   |
| Caurules noturošā naža materiāls            | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais           |