

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLZ-10-UNF-1/4-B

Daļas numurs: 151578

FESTO

Priekš gaisa plūsmas piegādes kontroles, ar pagriežamu savienojumu.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	vienvirziena plūsmas kontroles funkcija piegādes gaisam
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	UNF10-32
Pārtrauces elements	Ieškeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C