

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/4-NPT-QS-1/4-U

Daļas numurs: 165011

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	195 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	196 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļlots Filtrēts, eļlots gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	36,1 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM