

Mikro filtrs

LFMA-1/8-D-MINI-NPT

Daļas numurs: 173724

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar kausa aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	D
Izmērs	Mini
Filtrācijas pakāpe	0,01 μm
Kondensāta novadišana	manuāls momentānais kontakts
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertās gāzes
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	360 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	80 l/min
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	1,5 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,01 mg/m ³
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/8 NPT
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	PC
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS