



Tuvuma devējs SMT-8-PS-K-LED-24-B

Daļas numurs: 175436

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, PNP, piedziņām ar T-rievu, ar vadu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš T slotā
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Mērīšanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,2 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 0,5 ms
Max. izejas strāva	100 mA
Max. kontakta jauda DC	3 W
Sprieguma kritums	≤ 1,8 V
Atlikušā strāva	≤ 0,1 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis 3-dzīslu
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Standarta
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Gareniski ievietojams rievā
Max. pievilkšanas moments	0,2 Nm
Produkta svars	30 g
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU) Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67