

Vārstu terminālis IIMP-02-1/8-16-BU

Daļas numurs: 18870

FESTO

G1/8, ar daudzkontakta savienojumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-----------------------------------|---|
| Vārsta funkcija | 5/2 viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 750 ... 1.000 l/min |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| Elektriskais savienojums | Multipol |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 16 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Vārstu termināļa tips | 02 |
| Konstrukcijas struktūra | Vīrzuļa slīdceļš |
| Vadības gaisa piegāde | ārējais iekšējais |
| Vārstu termināļa struktūra | Fiksēts tīklojums |
| Vadības spiediens | 1,5 ... 10 bar |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Vidējā temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances |