

Piesūcekņa kausa turētājs ESH-HC-2-PK

Daļas numurs: 189216

FESTO

ar augstuma kompensatoru, vakuuma savienojums viršpusē,
kompensators nostiprināts ar diviem sešstūra uzgriežņiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	3 mm
Tilpums	0,192 cm ³
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Vakuuma savienojums augšpusē ar augstuma kompensāciju
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 2
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	8 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriežņiem
piesūcekņa kausa stiprinājums	Diametrs 4 mm
Vakuuma savienojums	PK-4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR Tērauds
Kronšteina materiāls	Alumīnijs Niķelēts misiņš POM Termiski apstrādāts tērauds Stiprs tērauda sakausējums