

Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-8X20-ON

Daļas numurs: 189412

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,5 mm
piesūcekņa kausa izmērs	8x20 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,256 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Piesūcekņa kausa forma	Ovāls, plakans
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	8 N
Horizontālais šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	11 N
Vertikālais šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	13 N
Produkta svars	2,5 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M6
Krāsa	Melns
Balsta cietība	50 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR