

# Daudzkārtīgs sadalītājs QSLV3-1/2-5/8-U

Daļas numurs: 190788

FESTO

3-vietīgs, pagriežams par 360°.



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                      | Standarta  |
| Nominālais izmērs                           | 9,2 mm   |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa       | pārklājums   |
| Montāžas pozīcija                           | Jebkurš  |
| Konstrukcijas struktūra                     | Spied/pavelc princips                              |
| Iepakojuma izmērs                           | 1  |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar                                   |
| Jūras klasifikācija                         | skatiet sertifikātu                                |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama                         |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 1 - Zema korozijas ietekme                         |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -10 ... 60 °C                                      |
| Max. pievilkšanas moments                   | 30 Nm  |
| Produkta svars                              | 283,5 g  |
| Izeju skaits                                | 3  |
| Piegādes līniju skaits                      | 1  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Ārējā vītne 1/2 NPT                                |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | Paredzēts 5/8" ārējā diametra caurulēm             |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa                 | Pelēks   |
| Vītņotā spraudņa materiāls                  | Niķelēts misiņš                                    |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS                                       |
| Korpusa materiāls                           | PBT  |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls             | POM  |
| Caurules blīves materiāls                   | NBR  |
| Caurules noturošā naža materiāls            | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais           |