

Iespiežamais T- veida savienojums QSTF-3/8-1/2-U

Daļas numurs: 190832

FESTO

pagriežams par 360°, ārējā un iekšējā vītne ar ārējo seškanti.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 8,5 mm |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa | pārklājums |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Iepakojuma izmērs | 1 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Jūras klasifikācija | skatiet sertifikātu |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. pievilkšanas moments | 24 Nm |
| Produkta svars | 73 g |
| Izeju skaits | 2 |
| Piegādes līniju skaits | 1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Ārējā vītne 3/8 NPT Iekšējā vītne 3/8 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 1/2" ārējais diametrs |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa | Pelēks |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PBT |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls | POM |
| Caurules blīves materiāls | NBR |
| Caurules noturošā naža materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |