



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/4-NPT-QS-3/16-U

Daļas numurs: 190944

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-3/16
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	170 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	130 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļlots Filtrēts, eļļots gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	36 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM