

# Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-20-SN

Daļas numurs: 190979

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
piesūcekņa kausa diametrs	20 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,318 cm <sup>3</sup>
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	16,3 N
Produkta svars	1,6 g
Krāsa	Melns
Balsta cietība	60 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR