

# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/16-NPT-QS-3/16-U

Daļas numurs: 192858

FESTO

Priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles, ar pagriežamu savienojumu.  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-3/16
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/16-27
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	56 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	34 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļļots Filtrēts, eļļots gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	18 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM