

# Kolektora bloks MHA1-P10-2-M3-PI

Daļas numurs: 197231

FESTO

ar pamata spraudni, paredzēts kolektoru bloku vārstiem MHA1-...-PI



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Max. vārstu pozīciju skaits               | 10   |
| Darbošanās spiediens                      | 0 ... 8 bar  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 1 - Zema korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B2-L   |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Apakšējās pamatnes montāžas metode        | ar caurejošo urbumu  |
| Vārsta montāžas metode                    | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M7   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M3   |
| Savienojošās plāksnes materiāls           | Kaļamā alumīnija sakausējums   |