



# Klusinātājs UO-M7

Daļas numurs: 197582

FESTO

Priekš vakuuma ģeneratoriem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktijas struktūra	Atvērts klusinātājs
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	2,5 g
Pneimatiskais savienojums	M7
Klusinātāja ieliktņa materiāls	PE
Vītņotā spraudņa materiāls	PE
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS