

# Rokas slīdes vārsts


## W-3-3/8

Daļas numurs: 2341  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Normāli aizvērts.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Iedarbināšanas tips	manuāls
Montāžas tips	Līnijas instalācija Vītņots
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.400 l/min
Nominālais izmērs	9 mm
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Uzmavas slīdnis
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	reversejams
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	20 N
Produkta svars	280 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR