


# Tuvuma devējs SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Daļas numurs: 525915

FESTO

Elektriskie, bezkontakta, PNP, priekš piedziņas elementiem ar 10 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar kabeli.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                                    |
|---|--|
| Konstrukcija                              | priekš apaļā slotā                         |
| Autorizācija                              | C-Tick<br>c UL us - Listed (OL)            |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju                |
| Materiālu piezīme                         | Brīvs no vara un PTFE                      |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -20 ... 60 °C                              |
| Komutācijas izeja                         | PNP  |
| Komutācijas elementa funkcija             | Normāli atvērts kontakts                   |
| Komutācijas vērtības reproduktivitāte     | +/- 0,1 mm                                 |
| Ieslēgšanās laiks                         | ≤ 0,33 ms                                  |
| Izslēgšanās laiks                         | 0,3 ms                                     |
| Max. kontakta jauda DC                    | 6 W  |
| Sprieguma kritums                         | 2 V  |
| Atlikušā strāva                           | 0,06 mA                                    |
| Īssavienojuma stiprums                    | Jā   |
| Darbības sprieguma diapazons DC           | 5 ... 30 V                                 |
| Polaritātes aizsargāts                    | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums                  | Kabelis<br>3-dzīslu                        |
| Savienotāja izejas virziens               | aksiāls                                    |
| Kabeļa garums                             | 2,5 m                                      |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija      | PUR  |
| Montāžas tips                             | ievietot<br>iespīlēts apaļajā slotā        |
| Pievilšanas moments                       | 0,2 Nm                                     |
| Produkta svars                            | 15 g                                       |
| Materiālu informācija, korpuss            | PA   |
| Darbības statusa displejs                 | Dzeltena gaismas diode                     |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -5 ... 60 °C                               |
| Aizsardzības klase                        | IP65<br>IP67                               |