



Tuvuma devējs SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Daļas numurs: 526677

FESTO

Elektriskie, bezkontakta, 2-vadu savienojums, priekš piedziņas elementiem ar 10 mm devēju slotu, ar kabeli.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš apaļā slotā
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	Nekontaktējošs 2-vadu
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	< 0,5 ms
Izslēgšanās laiks	> 0,5 ms
Max. izejas strāva	50 mA
Max. kontakta jauda DC	1,5 W
Sprieguma kritums	< 8 V
Atlikušā strāva	< 1 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis 2-dzīslu
Savienotāja izejas virziens	sānisks
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Vienā līmenī ar cilindra profilu Iespilēts apaļajā slotā Ieliekams rievā no augšas
Pievilkšanas moments	0,4 Nm
Produkta svars	15,9 g
Materiālu informācija, korpuss	PA Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67