

Spiediena pacelšanas vārsts MS4N-DE-1/8-V110-Z

Daļas numurs: 532006

FESTO

Elektrisks, priekš graduētas spiediena pacelšanas, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izplūdes gaisa funkcija | droseļējams |
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Rokas vadība | aizturošs Spiedošs |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa sēdvieta |
| Atstatišanas tips | mehāniskā atspere |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vadības gaisa piegāde | ārējais |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Vārsta funkcija | 2/2 |
| Komutācijas pozīcijas indikators | ar piederumiem |
| Darbošanās spiediens | 4 ... 14 bar |
| b- vērtība | 0,5 |
| C- vērtība | 4,6 l/sbar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.000 l/min |
| Tīnuma raksturlielumu dati | 110V AC |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 263 g |
| Elektriskais savienojums | Konstrukcija C |
| Montāžas tips | ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | NPT1/8-27 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NPT1/8-27 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnija spiedienlējums |