


Iespiežamā uzmava QS-F-12H-10

Daļas numurs: 533903

FESTO

ar uzspiežamo uzmavu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	9 mm
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Pārtikas drošība	saskaņā ar ražotāja deklarāciju
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 150 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Produkta svars	20,8 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Iespiežamā uzmava QS-12
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 10 mm ārējais diametrs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš hroma un niķeļa pārklājums
Vitnes blīvējuma materiālu informācija	FPM
Cauruļu blīvējumu materiālu informācija	FPM