

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-QB-1/4-U

Daļas numurs: 534682

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QB-1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QB-1/4
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Iešķeltā skrūve
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar caurejošo urbumu Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	4,7 cfm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	5 ... 5,5 cfm
Darbošanās spiediens	-13,8 ... 116 Psi
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpora materiāls	PBT-pastiprināti
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	7,8 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	10,6 ... 10,7 cfm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	32 ... 140 °F
Produkta svars	1 oz
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Rievotās galvas materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš Niķela pārklājums