

Aksiālais komplekts EAMM-A-F37-70A

Daļas numurs: 550945

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|---------------|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pārnēsamais moments | 8,2 Nm |
| Produkta svars | 330 g |
| Interfeisa kods, aktuators | F37 |
| Interfeisa kods, Motora In | 70A |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |