

Kolektora sliede. VABM-L1-10AS-M5-8

Daļas numurs: 566528

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---------------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 10,5 mm |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 16 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pievilšanas moments, H-sliedes stiprinājums | 1,5 Nm |
| Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums | 0,45 Nm |
| Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums | 3 Nm |
| Produkta svars | 74 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | M5 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |