

Plastmasas caurule PLN-3/16-SW-150-CB

Daļas numurs: 569906

FESTO

augsta izturība pret ķīmikālijām un hidrolīzi.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	3/16
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,095 Fuß
Min. liekšanās rādiuss	0,036 Fuß
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 203 Psi
Sertifikācijas departaments	TZW
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pārtikas drošība	saskaņā ar ražotāja deklarāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-22 ... 176 °F
Autorizācija	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,107 oz/ft
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	PE