

# Ātrais savienotājs CK-1/8-PK-3-KU

Daļas numurs: 6253

FESTO

Ārējā vītne ar blīvgredzenu, polimēra izpildījums.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| Nominālais izmērs                               | 2,4 mm   |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa           | Blīvējošā mala   |
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš  |
| Konstrukcija                                    | Taisns izpildījums   |
| Iepakojuma izmērs                               | 10   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi  |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu            | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C   |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)                       |
| Piezīme par darba un vadības vidi               | Elļotāja darbība iespējama   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -10 ... 60 °C  |
| Nominālais pievilkšanas moments                 | 3,25 Nm  |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielāde           | ± 20 %   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | Vīrišķā vītne G1/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2       | Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru<br>nipeļļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm un uzgriezni |
| Savienošanas uzgriežņa materiāls                | POM  |
| Vītņotā spraudņa materiāls                      | POM  |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS   |