

Savienotāja bloks VABM-B10-25E-G12-4-P3

Daļas numurs: 8026281

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 27,5 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 4 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkta svars | 1.194 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 12 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |