

# Savienotāja bloks VABM-B10-30E-N34-7-P3

Daļas numurs: 8026409

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	32 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	7
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	3.496 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	3/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums