

Plūsmas kontrole/klusinātājs GRU-1/8-B

Daļas numurs: 9516

FESTO

Plūsmas kontroles vārsts ar iebūvētu klusinātāju priekš izplūdes gaisa plūsmas kontroles ar vārstu noteiktu izpildījumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Plūsmas kontroles - klusinātāja funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pārtrauces elements	Ieškeltā skrūve
Montāžas tips	Vītņots
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1.000 l/min
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkta svars	10 g
Klusinātāja ieliktna materiāls	PE
Vītņotā spraudņa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Regulēšanas skrūves materiāls	PA