



Magneetventiel MVH-5-1/8-S-B-VI

Artikelnummer: 116000

FESTO

met magneetspoel en handbediening, zonder contrastekker.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------|---|
| Ventiel functie | 5/2 monostabiel |
| Soort bediening | elektrisch |
| Normaal nominaal debiet | 750 l/min |
| Werkdruk | 0 ... 10 bar |
| Constructieve opbouw | Schotelzitting |
| Soort reset | mechanische veer |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Nominale diameter | 5 mm |
| Rastermaat | 27 mm |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Handbediening | ja |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Stuurdruk | 2 ... 10 bar |
| Schakeltijd uit | 36 ms |
| Schakeltijd in | 17 ms |
| Spoelkaraktereigenschappen | 24V DC |
| Bedrijfsmedium | gefilterde, niet-geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Stuurmedium | gefilterde, niet-geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Soort bevestiging | met doorgaande boring |
| Aansluiting stuur lucht 12 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 11 | G1/8 |