

y-insteekkoppeling QSY-B-12-10-10

Artikelnummer: 130963

Einde productie

reducerend.

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	6,3 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	30 g
Aantal uitgangen	2
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 12 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 10 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij