

Precisiedebietregelaar met terugslag GRLZ-M5-PK-3-RS-B

Artikelnummer: 151187

FESTO

voor debietregelaar op de toevoer, met draaibare aansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	83 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	72 ... 83 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	140 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	120 ... 140 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	12 g
Materiaal - informatie draadplug	vernikkeld Messing
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink