

T-insteekschroefkoppeling

QST-1/4-1/4-U

Artikelnummer: 153699

FESTO

360° draaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|-----------------------------------|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 5,7 mm |
| Soort dichting op de draadplug | deklaag |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Push-pullprincipe |
| Werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht Vacuüm |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Max. aandraaimoment | 14 Nm |
| Pneumatische aansluiting toevoerleiding | Uitwendige schroefdraad NPT1/4-18 |
| Pneumatische aansluiting uitgang | voor slang buitendiameter 1/4" |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - tip | RoHS conform |
| Materiaal - informatie behuizing | PBT |
| Materiaalinfo demontagering | POM |
| Materiaal - informatie slangdichting | NBR |
| Materiaalinfo slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |