


meervoudige verdeler QSQ-3/16T-5/32-U

Artikelnummer: 153814

FESTO

360° oriënteerbaar, 4 uitgangen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	1,4 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Aantal uitgangen	4
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 3/16"
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 5/32"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij