



afsluitventiel HE-2-QS-3/8-U

Artikelnummer: 153983

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	QS-3/8
Pneumatische aansluiting 2	QS-3/8
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	Directe montage via doorgangsboring inline-installatie naar keuze:
normaal nominaal debiet	707,4 l/min
Nominale diameter	4,5 mm
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	42 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR