



# Ronde cilinder ESAZS-40- -P

Artikelnummer: 183251

FESTO

Afsluitdeksel met zwaailager.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 250 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	2 ... 10 bar
Werking	enkelwerkend trekkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	528 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	640 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	15,9 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal