

insteekschroefkoppeling QSMK-10-32-UNF-3/16-U

Artikelnummer: 190706

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	1,7 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	11 g
Pneumatische aansluiting 1	10-32 UNF-2A
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 3/16"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij