

Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/16-NPT-QS-1/4-U



Artikelnummer: 192859

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-1/4
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/16-27
Instelelement	Kartelschroef
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	56 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	35 l/min
Werkdruk	1 ... 9 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal - informatie behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht gefilterde, geoliede perslucht
Inbouwpositie	willekeurig
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	18 g
Materiaal - informatie draadplug	Messing
Materiaalinfo demontagering	POM